


Moulures KEVA™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et à la directive 

Résistance aux chocs IK 07

Matière : Profilés en PVC non propagateur de la flamme compatible avec peinture de type glycérophthalique ou acrylique

Couleurs disponibles : ☐ Blanc Artic - ☒ Brun






- Site de production certifié ISO 9001 et 14001
- Produit conforme à la Directive RoHS
- Fiches PEP disponibles sur notre site web




Flashez ici
et accédez à la
fiche technique



Systeme de Moulures




Joint de
couvercle




Angles extérieur et intérieur
variables $\pm 7^\circ$





Té de
dérivation




Point de
centre DCL




Embout




Cadre double
Profil²




Cadre simple
Profil²



Angle plat



Dérivation
moulure d'angle




Boîte de
dérivation



Retrouvez les informations techniques et les actualités produits sur notre site web.

Moulures KEVA™



Keva
réf. 11400

Blanc
Artic



Réf.

11400

Brun



Réf.

-

Colis.⁽¹⁾

120 M

20 x 10

MOULURES

Moulure 20 x 10 mm, fond + couvercle, 1 compartiment, longueur 2,10 m

Accessoires de cheminement


Angle intérieur

Angle extérieur

Angle plat

Embout

Joint de couvercle recouvrant



Keva
réf. 11500

Réf.

11500

Réf.

11870

Colis.⁽¹⁾

90 M

22 x 12

MOULURES

Moulure 22 x 12 mm, fond + couvercle, 1 compartiment, longueur 2,10 m

Moulure 22 x 12 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2,10 m

Accessoires de cheminement

Angle intérieur Variasouple™ ± 7°

Angle extérieur Variasouple™ ± 7°

Angle plat

Embout

Joint de couvercle recouvrant

Té de dérivation (Té ne permettant pas de dérivation sous plafond)

Té de dérivation 3D, 22 x 12 mm

Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm / moulure profondeur 12 mm

Supports d'appareillage et accessoires

Cadre simple Profil² Arnould, 20 x 10 mm et 22 x 12 mm

Cadre d'extrémité Profil² Arnould, 22 x 12 mm

Cadre double Profil² Arnould, 20 x 10 mm et profondeur 12 mm

Cadre d'extrémité Appareillage Saillie de Legrand 22 x 12 mm

Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 20 x 10 mm et 22 x 12 mm

Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 20 x 10 mm et profondeur 12 mm


Cadre entraxe 60 mm profondeur 12 mm

Bague adaptation cadres Profil² Arnould pour appareillage format 45 x 45 mm

Flixo™ hauteur 12 mm (vert) - (sachet de 100 pièces)

Point de centre DCL (livré avec connecteur et avec crochet de fixation), voir page 11

Boîte de dérivation H. 32 - 80 x 80 x 32 mm



Keva
réf. 11520

Réf.

11520

Réf.

11881

Colis.⁽¹⁾

72 M

32 x 12

MOULURES

Moulure 32 x 12 mm, fond + couvercle, 1 compartiment, longueur 2,10 m

Moulure 32 x 12 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2,10 m

Accessoires de cheminement

Angle intérieur Variasouple™ ± 7°

Angle extérieur Variasouple™ ± 7°

Angle plat

Embout

Joint de couvercle recouvrant

Té de dérivation

Té de dérivation 3D, 32 x 12 mm

Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm / moulure profondeur 12 mm

Supports d'appareillage et accessoires

Cadre simple Profil² Arnould 32 x 12 mm

Cadre double Profil² Arnould profondeur 12 mm

Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 32 x 12 mm

Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) profondeur 12 mm

Cadre entraxe 60 mm profondeur 12 mm

Bague adaptation cadres Profil² Arnould pour appareillage format 45 x 45 mm


Flixo™ hauteur 12 mm (vert) - (sachet de 100 pièces)

Point de centre DCL (livré avec connecteur et avec crochet de fixation), voir page 11

Boîte de dérivation H. 32 - 80 x 80 x 32 mm

Informations techniques page 12

Moulures KEVA™



Blanc
Artic



Réf.

Colis.⁽¹⁾

32 x 15

MOULURE

11540 72 M Moulure 32 x 15 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2,10 m

Accessoires de cheminement

11542 20 P Angle intérieur Variasouple™ ± 7°

11543 20 P Angle extérieur Variasouple™ ± 7°

11544 20 P Angle plat

11545 20 P Embout

11576 20 P Joint de couvercle recouvrant

11547 5 P Té de dérivation

11554 5 P Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm / moulure profondeur 15 mm

11680 5 P Boîte de dérivation H. 32 - 80 x 80 x 32 mm

Supports d'appareillage et accessoires

11833 10 P Cadre simple Profil² Arnould profondeur 15 mm

11834 5 P Cadre double Profil² Arnould profondeur 15 mm


11812 5 P Bague adaptation cadres Profil² Arnould pour appareillage format 45 x 45 mm

11831 10 P Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) profondeur 15 mm

11832 5 P Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) profondeur 15 mm

11551 10 P Cadre entraxe 60 mm profondeur 15 mm

11691 10 P Flixo™ hauteur 15 mm (jaune) - (sachet de 50 pièces)



Blanc
Artic



Réf.

Colis.⁽¹⁾

50 x 15

MOULURES

11560 40 M Moulure 50 x 15 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2 m

11561 40 M Moulure 50 x 15 mm, fond + couvercle, 3 compartiments, longueur 2 m

Accessoires de cheminement

11562 20 P Angle intérieur Variasouple™ ± 7°

11563 20 P Angle extérieur Variasouple™ ± 7°

11564 20 P Angle plat

11565 20 P Embout

11577 20 P Joint de couvercle recouvrant

11567 5 P Té de dérivation

11804 20 P Té de dérivation 3D, 50 x 20 mm

11554 5 P Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm / moulure profondeur 15 mm

11681 5 P Boîte de dérivation H. 50 - 100 x 100 x 50 mm

Supports d'appareillage et accessoires

11833 10 P Cadre simple Profil² Arnould profondeur 15 mm

11834 5 P Cadre double Profil² Arnould profondeur 15 mm

11812 5 P Bague adaptation cadres Profil² Arnould pour appareillage format 45 x 45 mm

11831 10 P Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) profondeur 15 mm

11832 5 P Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) profondeur 15 mm


11551 10 P Cadre entraxe 60 mm profondeur 15 mm

11691 10 P Flixo™ hauteur 15 mm (jaune) - (sachet de 50 pièces)

RÉSIDENTIEL

Informations techniques page 12

Moulures KEVA™



Blanc
Artic


50 x 20


Réf.	Colis. ⁽¹⁾	MOULURES
11590	30 M	Moulure 50 x 20 mm, fond + couvercle, 1 compartiment, longueur 2 m
11580	30 M	Moulure 50 x 20 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2 m
11581	30 M	Moulure 50 x 20 mm, fond + couvercle, 3 compartiments, longueur 2 m

Accessoires de cheminement

11582	20 P	Angle intérieur Variasouple™ ± 7°
11583	20 P	Angle extérieur Variasouple™ ± 7°
11584	20 P	Angle plat
11585	20 P	Embout
11578	20 P	Joint de couvercle recouvrant
11587	5 P	Té de dérivation
11804	20 P	Té de dérivation 3D 50 x 20 mm
11594	5 P	Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm / moulure profondeur 20 mm

Supports d'appareillage et accessoires

11843	10 P	Cadre simple Profil ² Arnould 50 x 20 mm
11844	5 P	Cadre double Profil ² Arnould 50 x 20 mm
11812	5 P	Bague adaptation cadres Profil ² Arnould pour appareillage format 45 x 45 mm
11841	10 P	Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 50 x 20 mm
11842	5 P	Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 50 x 20 mm
11591	5 P	Cadre entraxe 60 mm profondeur 20 mm
11692	10 P	Flixo™ hauteur 20 mm (noir) - (sachet de 50 pièces)
11680	5 P	Boîte de dérivation H. 32 - 80 x 80 x 32 mm
11681	5 P	Boîte de dérivation H. 50 - 100 x 100 x 50 mm



Blanc
Artic


75 x 20

Réf.	Colis. ⁽¹⁾	MOULURES
11600	18 M	Moulure 75 x 20 mm, fond + couvercle, 2 compartiments, longueur 2 m
11601	18 M	Moulure 75 x 20 mm, fond + couvercle, 4 compartiments, longueur 2 m

Accessoires de cheminement

11602	10 P	Angle intérieur Variasouple™ ± 7°
11603	10 P	Angle extérieur Variasouple™ ± 7°
11604	10 P	Angle plat
11605	20 P	Embout
11579	10 P	Joint de couvercle recouvrant

Supports d'appareillage et accessoires

11591	5 P	Cadre entraxe 60 mm profondeur 20 mm
11692	10 P	Flixo™ hauteur 20 mm (noir) - (sachet de 50 pièces)
11680	5 P	Boîte de dérivation H. 32 - 80 x 80 x 32 mm
11681	5 P	Boîte de dérivation H. 50 - 100 x 100 x 50 mm

Informations techniques page 12

Accessoires KEVA™



réf. 11640 + 11643

Blanc



Réf.

Colis.⁽¹⁾

POINT DE CENTRE DCL *

11640	40 M	Moulure auto-adhésive pour point de centre DCL 32 x 8 mm - Longueur 2,10 m
11643	15 P	Point de centre DCL (livré avec connecteur et avec crochet de fixation)

* Dispositif de Connexion Luminaire



réf. 11801

Blanc



Réf.

Colis.⁽¹⁾

KITS DE CHANTIER

11801	1 P	Kit chantier 22 x 12 mm composé de 15 angles intérieurs réf. 11502, 5 angles extérieurs réf. 11503, 15 angles plats réf. 11504, 5 embouts réf. 11505, 5 joints de couvercle réf. 11573 et 4 tés réf. 11507
11803	1 P	Kit chantier 32 x 12 mm composé de 15 angles intérieurs réf. 11522, 5 angles extérieurs réf. 11523, 15 angles plats réf. 11524, 5 embouts réf. 11525, 10 joints de couvercle réf. 11575 et 4 tés réf. 11527
11805	1 P	Kit chantier 50 x 20 mm composé de 4 angles intérieurs réf. 11582, 2 angles extérieurs réf. 11583, 6 angles plats réf. 11584, 4 embouts réf. 11585, 6 joints de couvercle réf. 11578 et 2 tés réf. 11587

MOULURE KEVA SECTION 20 X 10

La plus petite moulure du marché!



- La plus petite moulure accessoirisée du marché
- Facilite la remise aux normes d'une installation existante ou la réalisation d'une extension
- S'intègre dans le décor discrètement
- Idéale pour les tours de porte et les circuits lumières
- Compatibilité : Profil² d'Arnould et ASL Legrand (support 1 et 2 postes)
- Mono-compartiment - Dimension max. câble Ø 8 mm

Retrouvez l'offre page 8




CLASSIFICATION DES SYSTÈMES DE MOULURES KEVA™ SUIVANT EN 50085-2-1

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2.0 J	6.7 Degré de protection de l'enveloppe	IP 40
6.3 Température minimale de stockage et de transport	- 25 °C	6.9 Mode d'ouverture	Avec un outil
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	- 5 °C	6.101 Conditions d'installation	Saillie fixé au mur
6.3 Température maximale d'usage	+ 60 °C	6.102 Fonctions procurées	Type 1
6.4 Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur	Tension assignée	500 V
6.5 Continuité électrique	Sans continuité	Protection contre les chocs mécaniques	IK 07
6.6 Caractère électriquement isolant	Electriquement isolant		

COMPOSITION DES SYSTÈMES DE MOULURES KEVA™ SUIVANT EN 50085-2-1

Tableau de composition des systèmes et informations complémentaires disponibles dans nos fiches techniques à télécharger sur le site www.planet-wattohm.fr


CAPACITÉS DE CÂBLAGE

Type de moulure	Section par compart. (en mm²)	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)									Ø maxi de câble (mm)
		Fils			Courant fort		Courant faible (mm)				
		1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	6 mm² Ø 5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	4 paires Ø 7	2 paires Ø 5	Coaxial Ø 7		
Moulure auto-adhésive pour point de centre DCL 32 x 8 Réf. 11640 	-	-	4	3	-	-	-	1	1	1	7
20 x 10 Réf. 11400 	-	125	11	9	3	-	-	2	-	2	8
22 x 12 Réf. 11500 et 11870 	1	186	16	12	6	1	1	2	6	2	11
22 x 12 Réf. 11501 	1 2	85	7	5	2	1	-	1	2	1	9
32 x 12 Réf. 11520 	1	290	25	20	10	2	1	3	10	3	11
32 x 12 Réf. 11521 et 11881 	1 2	137	11	9	4	1	-	1	4	1	9
32 x 15 Réf. 11540 	1 2	180	16	10	4	1	1	2	4	2	12
50 x 15 Réf. 11560 	1	420	37	24	10	3	2	4	10	4	14
	2	180	13	9	4	1	1	1	4	1	
50 x 15 Réf. 11561 	1	175	13	10	4	1	1	1	4	1	14
	2	215	20	12	6	1	1	1	6	1	
	3	175	13	10	4	1	1	1	4	1	
50 x 20 Réf. 11580 	1	575	55	39	16	5	2	8	16	8	16
	2	240	20	14	6	2	1	2	6	2	14
50 x 20 Réf. 11581 	1	230	20	14	6	2	1	2	6	2	14
	2	280	29	20	9	2	1	4	9	4	
	3	230	20	14	6	2	1	2	6	2	
50 x 20 Réf. 11590 	1	805	84	60	25	8	3	12	25	12	16
75 x 20 Réf. 11600 	1	360	35	24	9	4	1	4	9	4	16
	2	880	95	53	27	10	4	12	27	12	
75 x 20 Réf. 11601 	1	360	35	24	9	4	1	4	9	4	16
	2	250	24	15	6	2	1	2	6	2	-
	3										
	4										

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Point d'alimentation pour point de centre Dispositif de Connexion Luminaire


Compatible avec moulures 22 x 12 et 32 x 12 mm et avec les moulures DCL.




Cotes de réservation pour les composants KEVA

Dimensions (mm)	Angle intérieur (mm)	Angle extérieur (mm)	Angle plat (mm)	Embout (mm)
20 x 10	15	15	15	15
22 x 12	15	15	15	15
32 x 12	15	15	15	15
50 x 20	30	30	30	28
75 x 20	30	30	30	28


Angle intérieur




Angle plat




Angle extérieur



Embout




Mise en œuvre du Té de dérivation



Mise en œuvre du Té 3D

Permet la dérivation sur 3 axes différents de 3 moulures.
Respect de l'indice de protection.
Améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Montage sur le fond du profilé par clipsage.
Coloris blanc.



Constitution d'un support d'appareillage Profil² Arnould

