



### Encapsulation (Technologie Breveté)

645 mm; longueur réels pour chaque filtres



### Certifications

EN140: 1998 Mask Body  
EN143: 2000+A1: 2006 P3 R D  
CE 2797

### Efficacité

P3 >99,95% pour des  
particules de 0,3 µm

### Poids

Masque + Filtre: net (S/M) 132 g; (M/L) 140 g  
Brut (S/M) 187 g; (M/L) 195 g  
Filtre: net 19 g chacun; les deux net 38 g, brut 61 g

### Durée de vie

3 ans (masque & filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche FDS. Les filtres sont réutilisables et changeables.

### Matériaux

- **Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- **Filtres:** Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable. Milieu imprégné au charbon activé.

### Fabrication

Royaume Uni. 100% des filtres sont testés au NaCl.

Code	Description	Quantités
SPR337 (S/M) SPR502 (M/L)	DEMI MASQUE Elipse P3 avec Filtres P3 ANTI ODEUR	10 pcs. par boîte
SPR336	Filtre P3 ANTI ODEUR	10 paires de 2 par boîte
SPM001	Sacoche pour DEMI MASQUE	10 pièces par boîte
SPM414	Adapteur pour FIT TEST sur PORTACOUNT	10 kits par boîte

## Applications - poussière, brouillard et vapeurs



### Industrie

Fumes et poussières de métal



### Construction

Poussières de Silices, Amiante, Poussières de Béton, Poussières de Pierre, Forte concentration de poussières, Poussières de Bois, Poussières de Ciment, Moisissures



### Mine

Poussières de Charbon, Poussières de Silices



### Manufacturing

Fibres de Verres, Fibres Composites, Conduit de Fumées



### Agroalimentaire

Volaille, Poudre de Lait, Épices, Poussière de grain



### Pharmaceutique

Poussières, Virus